

# Pulsioxímetro M70C



## Funciones

- Muestra por pantalla el SpO2%, FC y onda pletismográfica
- Uso simple y rápido
- Ligero y compacto
- Funcionamiento con sólo dos baterías de tipo AAA

## Características

### Display

Tipo: OLED

Parámetros: SpO2, FC, onda pletismográfica

### SpO2

Rango: 70-100%

Resolución: 1%

Precisión:  $\pm 2\%$

### Frecuencia Cardíaca

Rango: 25-250 PPM

Resolución:  $\pm 1$ ppm

Precisión: 25-99  $\pm 1$ ppm

100-250  $\pm 2\%$

### Alimentación

Tipo: 2 baterías AAA alcalinas

Con apagado automático

### Ambiente

Temperatura Operación: 5°C-40°C

Temperatura Almacenamiento: -20°C - 55°C

Humedad Operación: Máximo 85% Humedad Relativa

Humedad Almacenamiento: Máximo 93% Humedad Relativa

Su distribuidor:

**Importador y Servicio Técnico:**  
ADIEMED Prevention in Diagnostics, S.L.  
Calle Coure, 2, 08290, Cerdanyola  
Teléfono: +34 935 252 621  
Email: comercial@adiemed.com